

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

反射镜

透镜

棱镜

偏光镜

激光器

光束整形

滤光片

快门

其它

光纤

在光学实验装置中，固定物镜时的专用镜架。

- 对应各种尺寸的物镜加工了相应尺寸的内螺纹。详情请参照下面物镜对应镜架一览表。
- 对应M20.32的物镜镜架有两种。一种是近接型的普通型物镜镜架（LHO-20.32），另一种是可减小杂散光影响的长筒型物镜镜架（LHO-20.32A）。
- 结构简单，刚性好，高倍率时也容易获取稳定的图像。



信息

▶ 承接定制更改立柱长度。（如订货时指定了立柱长度的话，我们负责更换长度后出货。）立柱长度相差大，也许会收取一定的差额费用，详情请咨询。

▶ 提供能调整物镜中心位置的十字动镜架（TAT）用的物镜适配器。

▶ 参照 C062

注意


▶ 如果不是西格玛光机制的物镜，即使标称的螺纹规格相同，也会出现螺纹配合偏紧的情况。

▶ 使用高倍率的物镜时，物镜一般需要调芯和焦点的。此时，请在镜架下或在被测样品下设置调整平台。




外形图


LHO-20.32 M6 P1



LHO-20.32A M6 P1



LHO-26 M6 P1



技术指标		主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化
型号	选购件编码※	自重 (kg)
LHO-20.32	N/EE/UU	0.08
LHO-20.32A	N/UU	0.13
LHO-26	N/UU	0.09

※关于选购件编码，详情请参考『镜架立柱及支架的更换』的内容。▶ C007

使用案例

