


把两个不同折射率分散特性的柱面透镜粘接成一个透镜，容易得到很接近理论极限宽度的细线。
如果在使用平凸柱面镜 (CLB-P) 时对线像的色差或线宽不满的话，建议选用此消色差双胶合柱面透镜。


- 在整个可见光区域实施了优化设计，焦距的一致性。
- 线像的方向和柱面镜的边 (记号B) 平行，调整方便。
- 可以代替分光光度计的窄缝使用。



功能说明图



外形图 (单位: mm)




共同指标	
材质	N-SF5, BK7
设计波长	蓝色: 486.1nm, 绿色: 546.1nm, 红色: 656.3nm
镀膜	防反射多层膜
粘接剂	紫外固化型粘接剂
激光损伤阈值	0.3J/cm ² (脉冲宽10ns, 重复频率20Hz)
表面质量	60-40
有效直径	外形尺寸的90%正方形的内接圆

信息

- ▶ 承接订制非标尺寸或焦距的同类透镜。
- ▶ 另外备有专门的柱面镜支架 (CHA)。▶ 参阅网页 目录编号 W4022

注意

- ▶ 此类消色差双胶合柱面透镜对光束入射方向有要求。请将平行光束从曲率半径较小侧 (侧面箭头所指侧) 入射。否则，线像会变粗。
- ▶ 在母线方向 (B方向)，既没有消色差或消球差功能，也没有汇聚功能。
- ▶ 入射一个线光源，无法得到一束平行光，其在母线方向 (B方向) 是发散的。如希望得到很细的线像，必须入射一束很平行的光束。



技术指标					
型号	A×B (mm)	焦距 f (mm)	边缘厚度 te (mm)	中心厚度 tc (mm)	后焦距 fb (mm)
CDL-1515-25PM	15×15	25.0	6.4	9.0	18.2
CDL-1515-50PM	15×15	50.0	4.7	6.0	46.4
CDL-1515-100PM	15×15	100.0	4.3	5.0	97.1

适用支架 ▶ 适用本产品的支架如下。

CHA-25