

安装在大型光具座 (OBA-L/LH) 或大型薄型光具座 (OBT-LH/LUU) 上面, 滑动到任意位置后用夹具固定。


- CAA-80LF型滑块可以直接安装在大型光具座底部, 然后固定在防振台或者铝合金蜂窝型平台上。
- CAA-100LC型是在垂直组装大型光具座时使用的滑块。

**信息**  
▶ 滑块与光具座的接触面上贴有易于滑动的胶带, 一定不要撕掉, 请直接使用。



## 外形图


### CAA-40LN/40LEE/40LUU



CAA-40LN

型号	A (mm)	B
CAA-40LEE	25	M6 P1
CAA-40LUU	25.4	1/4-20UNC


### CAA-60L/65LEE/65LUU




CAA-60L

型号	A (mm)	B
CAA-65LEE	25	M6 P1
CAA-65LUU	25.4	1/4-20UNC


### CAA-80L



### CAA-100L




### CAA-80LF




内六角螺栓 M4×10...4个  
平垫圈

### CAA-120L/120LEE/120LUU




CAA-120L



型号	A (mm)	B
CAA-120LEE	25	M6 P1
CAA-120LUU	25.4	1/4-20UNC

### CAA-100LC



内六角螺栓 M6×12...4个

## 技术指标

主要材料: 铝合金  
表面处理: 黑色氧化

型号			适用光具座	自重 (kg)
M4用	M6用	INCH		
CAA-40L	CAA-40LEE	CAA-40LUU	大型光具座 (OBA-L <sup>※</sup> /LH) 大型薄型光具座 (OBT-LH/LUU)	0.29
CAA-60L	CAA-65LEE	CAA-65LUU		0.39
CAA-80L	—	—		0.42
CAA-100L	—	—		0.5
CAA-120L	CAA-120LEE	CAA-120LUU		0.61
CAA-80LF	—	—		0.72
CAA-100LC	—	—		0.51
—	—	—		0.57

应用系统

光学元件·  
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱

工具