

可以根据脸型调节角度并自由调节镜腿的形状, 提高了与脸型吻合的性能。

- 可以适用于裸眼, 矫正眼镜以及专用内置矫正眼镜(选购)的激光防护镜。

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

激光器

光检测

激光保护用具

光源



信息

- ▶在矫正眼镜上再佩戴激光防护镜会给实验人员带来很大负担。因此, 为了解除这种负担可提供可以内置的专用矫正眼镜(选购)。如有需要请咨询。

此矫正眼镜根据客户需要个别定制, 可定制各种屈光度。

通用技术指标

镜框	尼龙, 弹性材料
防护镜片	聚碳酸酯(镀膜)
技术指标	可以和矫正眼镜一起使用, 可以调节角度, 柔性橡胶镜腿(可自由调节)
外形尺寸(mm)	(W) 160×(H) 58×(D) 170
自重(kg)	0.05

功能说明

■橡胶鼻托



普通尺寸



大尺寸


采用橡胶材料制成, 不会轻易滑动, 即使长时间佩戴时也不容易产生不适感。标准配置有普通尺寸和大尺寸两种规格。即使是女性或内置眼镜也可良好地吻合其面型。

选购件 内置镜架



内置镜架设计为可简单安装形, 保养时可以简便装卸。免除了佩戴矫正眼镜的双重负担, 提高了操作舒适性。(※需要定制时, 需要眼科检查数据。)

■角度调节功能



具有角度调节功能, 不仅可以确保工作时的视线方向, 也可以调节鼻托状态与面部贴合情况。

■3D可变形镜腿



外包橡胶的镜腿可任意弯曲。镜腿可以调节为挂在耳后型或者直线型, 可以根据喜好改变镜腿形状。

型号	类型	适用激光	波长 (nm)	光学密度 (OD)	镜片颜色	可见光透过率 (%)
YL-760-ALX	完全吸收型	ALEXANDRITE	750—800—850	4—10—4<	粉色	30
YL-760-LDY1	完全吸收型	LD—YAG	800—810 940, 1064	7<	绿色	35
YL-760-Y1	完全吸收型	YAG	1064	6<	绿色	50
YL-760C-Y2	多波长兼用型	YAG	266, 355 532 1064	10< 4< 6<	红棕	35
YL-760M-Y2	部分透过型	YAG2ω	532	2<	红色	30
YL-760M-VLD	部分透过型	LD	660—680 647.1, 676.4	2<	蓝色	55