

可以和同轴观测镜筒(OUCI-2)配合使用，转换器，可固定在特定的位置。

应用系统

- 机器视觉
- 手动精密平台
- 自动精密平台
- 光学元件
- 光机械
- 镜架

FA工厂自动化配件

测量测控

FA电子电器部件

激光

工量具 & 无尘静电

成像系统

- 尺寸测量系统
- 功能分析系统
- 电生理学
- 教学产品和套件
- 生物光学
- 激光加工/耦合
- 自动化标准设备
- 定制化应用系统




- 可同时安装4个不同倍率的物镜，提高工作效率。

- 注意**
- 没有物镜光轴位置微调功能。
 - 不提供AIS（环境管理物质调查）

外形图

MLT-4H



安装示意图



技术指标	
型号	MLT-4H
观察方法	明视场观察
可切换物镜个数	4个孔(90°×4，固定位置)
对应物镜螺纹规格 (牙/英寸)	M26×0.706 (36)
固定用螺纹规格 (牙/英寸)	M26×0.706 (36)
自重〔kg〕	0.57