

# 镜头滤镜



锐截止滤镜

蓝色滤镜

偏光滤镜

紫外截止滤镜

紫外透过滤镜

## 锐截止滤镜


通过将其安装在镜头前，S60 可拦截 600nm 或以下的光，S64 可拦截 640nm 或以下的光，而使超过 600nm 或 640nm 波长的光透过。

### S60 系列


型号	备注		尺寸		
	螺丝孔径	螺丝牙距	A	B	C
S60-16	M16.0	P0.5	Ø18	7	Ø12
S60-25	M25.5		Ø27.5		Ø21
S60-27	M27.0		Ø28.5		Ø23
S60-30	M30.5		Ø32		Ø27

型号	备注		尺寸		
	螺丝孔径	螺丝牙距	A	B	C
S60-40	M40.5	P0.5	Ø42	7	Ø36.5
S60-46	M46.0	P0.75	Ø48		Ø41.5
S60-C	用于C接口		Ø30	9	Ø20.1

● 外形尺寸图 (mm)



S60系列的特性(图表)




### S64 系列

型号	备注		尺寸		
	螺丝孔径	螺丝牙距	A	B	C
S64-16	M16.0	P0.5	Ø18	7	Ø12
S64-25	M25.5		Ø27.5		Ø21
S64-27	M27.0		Ø28.5		Ø23
S64-30	M30.5		Ø32		Ø27

型号	备注		尺寸		
	螺丝孔径	螺丝牙距	A	B	C
S64-40	M40.5	P0.5	Ø42	7	Ø36.5
S64-46	M46.0	P0.75	Ø48		Ø41.5
S64-C	用于C接口		Ø30	9	Ø20.1

S64系列的特性(图表)



## 蓝色滤镜


通过将其安装在镜头前，使 440nm 为主的蓝波段 (350 ~ 520nm) 的光透过。

### V44 系列


型号	备注		尺寸		
	螺丝孔径	螺丝牙距	A	B	C
B44-25	M25.5	P0.5	Ø27.5	7	Ø21
B44-27	M27.0		Ø28.5		Ø23
B44-30	M30.5		Ø32		Ø27

型号	备注		尺寸		
	螺丝孔径	螺丝牙距	A	B	C
B44-40	M40.5	P0.5	Ø42	7	Ø36.5
B44-46	M46.0	P0.75	Ø48		Ø41.5
B44-C	用于C接口		Ø30	9	Ø20.1

● 外形尺寸图 (mm)



V44系列的特性(图表)



## 偏光滤镜

安装至镜头的滤镜用螺丝部。通过与安装在光源侧的偏光板组合使用，可消除表面的反射。


### PL 系列 / PL2 系列

型号	备注		尺寸				
	螺丝孔径	螺丝牙距	A	B	C		
PO-25	M25.5	P0.5	Ø27.4	9.3	Ø27.0		
PO-25-NL	M25.5		Ø30.5			12	
PO-27	M27.0		Ø29.4			9.3	
PO-27-NL	M27.0		Ø32			12	
PO-30	M30.5		Ø32.4			9.3	Ø32.0
PO-30-NL	M30.5		Ø32.0			12	Ø35.5
PO-40	M40.5		Ø42.4			9.3	Ø42.0
PO-40-NL	M40.5	Ø42.0	12	Ø45.0			
PO-46	M46.0	P0.75	Ø48.5	9.5	Ø48.0		
PO2-35.5-NL	M35.5	P0.5	Ø37	9.6	Ø31		
PO2-37.5-NL	M37.5		Ø39			9.5	Ø33
PO2-43-NL	M43	P0.75	Ø45	10	Ø38.9		
PO2-46-NL	M46		Ø48			10	Ø41.7

型号	备注		尺寸		
	螺丝孔径	螺丝牙距	A	B	C
PO2-48-NL	M48	P0.75	Ø50	10	Ø43.7
PO2-49-NL	M49		Ø51	10	Ø44.8
PO2-52-NL	M52		Ø54	10	Ø47.8
PO2-55-NL	M55		Ø57	10	Ø50.7
PO2-58-NL	M58		Ø60	10	Ø53.7
PO2-62-NL	M62		Ø65	11	Ø57.8
PO2-67-NL	M67		Ø70	11	Ø62.8
PO2-72-NL	M72		Ø75	11	Ø67.8
PO2-77-NL	M77		Ø80	11	Ø72.4
PO2-82-NL	M82		Ø85	11	Ø76.8
PO2-86-NL	M86	P1.0	Ø90	12.5	Ø80
PO2-95-NL	M95		Ø100	14	Ø89.5
PO2-105-NL	M105		Ø109.7	14	Ø99.05

-NL 带锁定功能。

● 外形尺寸图 (mm)




## 紫外截止滤镜

拦截 420nm 或以下的波长，使超过 420nm 波长的光透过。

### L42 系列


型号	备注		尺寸	
	螺丝孔径	螺丝牙距	A	B
UC-25	M25.5	P0.5	Ø27.5	6.5
UC-27	M27.0		Ø28.5	
UC-30	M30.5		Ø32	
UC-40	M40.5		Ø42	
UC-46	M46.0	P0.75	Ø48	7.2

● 外形尺寸图 (mm)



### 使用例


点心盒的外观成像



无锐截止滤镜

使用锐截止滤镜

### 安装例




## 紫外透过滤镜

使波长以 340nm 为主的光 (约 280nm ~ 380nm) 透过。


### UF 系列

型号	备注		尺寸	
	螺丝孔径	螺丝牙距	A	B
UF-25	M25.5	P0.5	Ø27.5	6.5
UF-27	M27.0		Ø28.5	
UF-30	M30.5		Ø32	
UF-40	M40.5		Ø42	
UF-46	M46.0	P0.75	Ø48	7.2

● 外形尺寸图 (mm)



紫外截止滤镜的特性与紫外LED的光谱的对比



紫外透过滤镜的特性与紫外LED的光谱的对比

