

配备有两种类型的鼻梁，以尽可能消除“间隙”，并且镜片经防雾处理可保持清晰的视野。
外罩式，可与视力矫正眼镜一起使用。
与面部柔软吻合，采用可防止光线从上方进入的缓冲条，可与任何脸部宽度配合使用的高柔韧镜架，及自然贴合的可任意调节镜腿。



- 采用可戴在视力矫正用眼镜外面使用的外罩式设计。是首款经过防雾处理的激光防护镜，即便配戴口罩使用镜片亦不会起雾，能保持清晰的视野以保证操作人员的安全。
- 采用高柔韧镜架，适合不同性别及不同脸部宽度，即便在操作中也会有自然吻合的舒适感。柔性镜腿内部使用了可自由弯曲芯材，根据头部形状可任意调整镜腿以增强吻合性。
- 可根据用途，按照波长敏感度、焦点距离等要求从众多样式中选择。

信息

▶ 附带专用眼镜盒和清洁布。

通用规格	
镜架	镜架/尼龙、镜腿防滑套/合成橡胶
防护镜片	聚碳酸酯塑料（两面硬化涂层、防雾）
规格	可与视力矫正眼镜一起使用，高柔韧镜架，软质鼻托，上下侧面防护，可任意调节镜腿
外形尺寸	（W）160×（H）58×（D）178mm
重量	0.064kg

功能

■ 备有两类镜架

YL-780-***LT系列
适合亚洲人配戴的设计



YL-780-***HT系列
适合欧美人配戴的设计




■ 特殊设计镜腿可任意调整

可根据使用者头部形状任意调整镜腿的形状，实现安全舒适的佩戴。




型号	类型	适用激光(例)	波长	光学密度(OD)	镜片颜色	可见光透过率
YL-780-UVBG-LT	完全吸收型	EXCIMER, He-Cd, Ar, UV	193—532nm	8	橘子	44%
YL-780-LDNIR-LT	完全吸收型	LD, ALEXANDRITE	750—850、800—810nm	58	紫色	30%
YL-780-FIBER-LT	完全吸收型	LD, YAG, Fiber, Dis k	810—1100、850—1080nm	78	草绿	30%
YL-780-CYAG-LT	完全吸收型 • 多波长兼用型	YAG、YAG2ω、Ar、UV、Disk	266—355、532、940—1070nm	886	红棕	23%
YL-780-MSHG-LT	部分透过型 • OD2型	YAG2ω	515、532nm	2	红	34%
YL-780-MVLD-LT	部分透过型 • OD2型	LD	660—680nm	2	蓝	47%
YL-780-CO2C-LT	完全吸收型	CO ₂	10600nm	6	无	85%
YL-780-DYE-LT	完全吸收型	DYE	591—598、595nm	57	蓝	22%
YL-780-MBLD-LT	部分透过型 • OD2型	Ar, UV, Blue-LD	405nm	3	无	88%
YL-780-MRGB-LT	部分透过型 • OD2型	YAG2ω、RGB-LED	457、532、633nm	2	棕色的	5%
YL-780-UVBG-HT	完全吸收型	EXCIMER, He-Cd, Ar, UV	193—532nm	8	橘子	44%
YL-780-LDNIR-HT	完全吸收型	LD, ALEXANDRITE	750—850、800—810nm	58	紫色	30%
YL-780-FIBER-HT	完全吸收型	LD, YAG, Fiber, Dis k	810—1100、850—1080nm	78	草绿	30%
YL-780-CYAG-HT	完全吸收型 • 多波长兼用型	YAG, AG2ω、Ar、UV、Disk	266—355、532、940—1070nm	886	红棕	23%
YL-780-MSHG-HT	部分透过型 • OD2型	YAG2ω	515、532nm	2	红	34%
YL-780-MVLD-HT	部分透过型 • OD2型	LD	660—680nm	2	蓝	47%
YL-780-CO2C-HT	完全吸收型	CO ₂	10600nm	6	无	85%
YL-780-DYE-HT	完全吸收型	DYE	591—598、595nm	57	蓝	22%
YL-780-MBLD-HT	部分透过型 • OD2型	Ar, UV, Blue-LD	405nm	3	无	88%
YL-780-MRGB-HT	部分透过型 • OD2型	YAG2ω、RGB-LED	457、532、633nm	2	棕色的	5%

YL-780-UVBG




© 2021 山本光学株式会社

YL-780-LDNIR




© 2021 山本光学株式会社

YL-780-FIBER




© 2021 山本光学株式会社

YL-780-CYAG




© 2021 山本光学株式会社

YL-780-MSHG




© 2021 山本光学株式会社

YL-780-MVLD




© 2021 山本光学株式会社

YL-780-CO2C




© 2021 山本光学株式会社

YL-780-DTE




© 2021 山本光学株式会社

YL-780-MBLD



© 2021 山本光学株式会社

YL-780-MRGB



© 2021 山本光学株式会社