

VS-MS Series 1/2"



使用无限远补正物镜，对应高端的显微镜镜头组合。2/3" 可对应并考虑了装置上搭载的突破性设计。通过高NA物镜，实现了可拍摄实际的显微镜级别图像。内置同轴落射式照明，即使是镜面状的物体，也可以以高分辨率的效果来取像。





10倍的机器视觉机型

特制镜筒和10倍物镜组合机型

VS-MS-CO




VS-MS-COL




VS-MS1N 标准模式

VS-MS1N



VS-MS05N



物镜


VS-MOS

规格	VS-MOS5X	VS-MOS10X	VS-MOS20X	VS-MOS50X	VS-MOS100X	VS-MOL2X	VS-MOL5X	VS-MOL10X	VS-MOL20X	VS-MOL50X	VS-MOL100X
倍率	5X	10X	20X	50X	100X	2X	5X	10X	20X	50X	100X
NA	0.1	0.25	0.45	0.55	0.8	0.055	0.13	0.28	0.28	0.42	0.55
WD (mm)	11.4	6.5	11	8.2	2	34.5	45	34	31	20.5	13
焦点距离 f(mm)	40	20	10	4	2	100	40	20	10	4	2
景深	14	3.5	1.6	0.9	0.4	91	14	3.5	3.5	1.6	0.9
视野 1/2" (VxH mm)	0.96x1.28	0.4x0.64	0.24x0.32	0.1x0.13	0.05x0.06	2.4x3.2	0.96x1.28	0.43x0.64	0.24x0.32	0.10x0.13	0.05x0.06

VS-MOL

接口变换用转接环

AD-MS1N-OL



AD-MS1N-MT

