## 磁座 4 光学底座 ◀

## 磁座

2DCAD











磁座 50×58.5×55

磁座 70×70×80

**★** BM-40C 磁座

**↑** BM-45K 杆式磁座



**↑** BM-65K 杆式磁座



**★** BM-90K 杆式磁座



**↑** BM-125K-2 杆式磁座

- 用磁铁吸附的磁座。旋转或滑动杆,即可进行吸附的开 / 关。
- 中央部有 M6 螺纹孔或 M16P1 螺纹孔, 可安装各种座。
- 可利用 M2 螺纹孔或 M4 螺纹孔安装平台。
- ※ 由于是强力磁铁,请勿用磁卡等靠近或触碰。
- ※ 在 BM-50C、BM-70C、BM-40C 的上面安装平台或板使用时,请使用非磁性体。安装了磁性体后,吸附力大幅降低。
- ※ 另有用于切断向上面的磁力线的"电木板(另售)",请咨询。

## ■磁座

产品编号	产品名	上面尺寸	吸附力 ※	质量	平行度
BM-50C	磁座 50×58.5×55	50mm×58.5mm	784N (80kgf)	1. 0kg	_
BM-70C	磁座 70×70×80	70mm×70mm	490N (50kgf)	2. 5kg	_
BM-40C	磁座	40mm × 40mm	196N (20kgf)	0. 5kg	_
BM-45K	杆式磁座	45mm×45mm	63N (6.5kgf)	0. 3kg	0. 015mm
BM-65K	杆式磁座	65mm × 65mm	196N (20kgf)	0. 6kg	
BM-90K	杆式磁座	90mm×90mm	245N (25kgf)	1. 2kg	0. 02mm
BM-125K-2	杆式磁座	125mm×125mm	686N (70kgf)	2. 8kg	

※ 相对于研磨面的值

