



▶ 平台用附件 ▶ 垫块、适配器、支架 | 产品清单

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件

垫块
适配器
支架

页	产品参考照片	种类	产品编号	产品编号	备注
406		垫块	SS-4002	-	30mm×30mm 平台安装用
			SS-5002	-	40mm×40mm 平台安装用
			SS-608	-	齿条齿轮平台用
			SS-613	-	长动作平台用
			SS-6002	-	50mm×50mm 平台安装用
			SS-6012	-	φ 60mm 旋转平台用
408		垫块	SS-7002	-	60mm×60mm 平台安装用
			SS-901	-	90mm×90mm 平台用
			SS-921	-	倾斜平台 90mm×90mm 用
			SS-101	-	125mm×125mm 平台用
			SS-121	-	倾斜平台 125mm×125mm 用
410		垫块	SS-6011-1	SS-6011-2	高度调整用垫块、60mm×60mm 用
			SS-6011-3	SS-6011-4	高度调整用垫块、60mm×60mm 用
			SS-6011-5	SS-6011-6	高度调整用垫块、60mm×60mm 用
			SS-6011- (厚度)	-	高度调整用垫块、60mm×60mm 用、高度指定
			SS-9011-1	SS-9011-2	高度调整用垫块、90mm×90mm 用
			SS-9011-3	SS-9011-4	高度调整用垫块、90mm×90mm 用
			SS-9011-5	SS-9011-6	高度调整用垫块、90mm×90mm 用
			SS-9011- (厚度)	-	高度调整用垫块、90mm×90mm 用、高度指定
412		适配器	SA-301	-	30mm×30mm 平台用
			SA-401	-	40mm×40mm 平台用
			SA-601	-	60mm×60mm 平台用
			SA-901	-	90mm×90mm 平台用
413		适配器	SA-101	-	125mm×125mm 平台用
			SA-602-12	SA-602-20	平台用适配器
414		支架	SB-301-1	-	30mm×30mm 平台用
			SB-4002	-	40mm×40mm 平台用
			SB-5002	-	50mm×50mm 平台用
			SB-6002	-	60mm×60mm 平台用
			SB-6003	-	60mm×60mm 平台用
416		支架	SB-7002	-	70mm×70mm 平台用
			SB-7003	-	70mm×70mm 平台用
			SS-604-1	-	L 型安装支架
			SB-402	-	长动作平台用 Z 支架
			SB-403	-	长动作平台用 Z 支架



自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

垫块

适配器

支架

■ 垫块

◆ 安装

组合种类不同的平台时，用于转换安装尺寸。

◆ 尺寸不同

组合尺寸不同的平台时，用于转换安装尺寸。

◆ 高度调整

可以组合厚度不同的垫块获得需要的高度（厚度）。

■ 适配器

◆ 功能追加

用 Z 支架将 X 平台作为 Z 平台时，通过使用平台面上没有的螺丝孔等来使用。

■ 支架

◆ Z 轴用与方向转换用


组合 X 平台与支架作为 Z 平台（移动方向：垂直），或者变更方向（移动方向：水平）时使用。

适配器


下载




2DCAD




SA-301



SA-401



SA-601




SA-901

特 长 Sales Point


- 组装平台与其他夹具等时，螺纹孔位置不一致等时请使用。
- 将平台翻过来使用时，利用各平台下面的安装螺纹孔固定，就能与通常的平台上面的螺纹孔同样使用。

产 品 编 号	产 品 名	质 量	主 要 材 质 / 表 面 处 理
SA-301	适配器板 30×30 用	0.01kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SA-401	适配器板 40×40 用	0.02kg	
SA-601	适配器板 60×60 用	0.08kg	
SA-901	适配器板 90×90 用	0.18kg	


产品的外观图




SA-301



SA-401



SA-601



SA-901




适配器

下载



2DCAD



SA-101



SA-602-12



SA-602-20

特 长 Sales Point

- SA-101 是将平台翻过来使用时，利用各平台下面的安装螺纹孔固定，就能与通常的平台上面的螺纹孔同样使用。
- SA-602-12 可在 $\phi 12$ 的杆上等，以 50mm 间距 4-M4 安装平台等。
- SA-602-20 可在 $\phi 20$ 的杆上等，以 50mm 间距 4-M4 安装平台等。

产 品 编 号	产 品 名	质 量	主 要 材 质 / 表 面 处 理
SA-101	适配器板 125×125 用	0.32kg	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底
SA-602-12	平台用适配器 $\phi 12$	0.5kg	
SA-602-20	平台用适配器 $\phi 20$	0.5kg	

产品的外观图

