

▶ 手动平台 ▶ 固定平台 | 产品清单

自动平台

自动役所

平台

B 微型平台 螺丝

子台 高級亚

平台管理等平台、

-台、旋转平台 - 4

平傾斜旋转

Z Z 平台 X

■固定平台

页	产品参考照片	种类	产品编号	平台面	移动量
156			LS-1251FX	11.8mm×24.8mm	±1.5mm
162		X 平台	LS-2551FX	25mm×25mm	±3mm
45/			LS-4051FX	40mm×40mm	±3.5mm
156			LS-6051FX	60mm×60mm	±5.5mm
156		XY 平台	LD-1251FX	11. 8mm×24. 8mm	±1.5mm
162			LD-2551FX	25mm×25mm	±3mm
156	3		LD-4051FX	40mm×40mm	±3.5mm
156			LD-6051FX	60mm×60mm	±5.5mm
162			LV-2551FX	25mm×25mm	0 ~ 1mm
158		Z 升降平台	LV-4051FX	40mm×40mm	0 ~ 1mm
136			LV-6051FX	60mm×60mm	0 ~ 1mm
162		旋转平台	RS-P2551FX	25mm×25mm	±5°
		测角平台	TS-2551FX		±2°
164			TS-2552FX	25mm×25mm	
			TS-4051FX	40mm×40mm	
160			TS-4052FX	4011111 \(\times 4011111	
100			TS-6051FX	60mm×60mm	±3°
			TS-6052FX		<u>-</u> 3
164		二轴测角平台	TD-2551FX	25mm×25mm	±2°
160			TD-A4051FX	40mm×40mm	±3°
100			TD-A6051FX	60mm×60mm	±3°

■穿透型固定平台

	37-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-								
页	产品参考照片	种类 <u>产品编号</u>		平台面	移动量				
166		穿透型 X 平台	LS-P4051FX	40mm×40mm	±3.5mm				
			LS-P6051FX	60mm×60mm	±5.5mm				
		穿透型 XY 平台	LD-P4051FX	40mm×40mm	±3.5mm				
			LD-P6051FX	60mm×60mm	±5.5mm				
168		穿透型旋转平台	RS-P4051FX	40mm×40mm	±10°				
			RS-P6051FX	60mm×60mm					
		校准用二轴倾斜固定平台	LD-P4051FX	40mm×40mm	±1.5°				
			LD-P6051FX	60mm×60mm					

■薄型固定平台

页	产品参考照片	种类	产品编号	平台面	移动量
170		X 平台	LS-T4052FX	40mm×40mm	±3.5mm
			LS-T6052FX	60mm×60mm	±5.5mm
		XY 平台	LD-T4052FX	40mm×40mm	±3.5mm
			LD-T6052FX	60mm×60mm	±5.5mm



■ 固定平台

☑ 位置调整后不再动

移动并定位后立即固定, 无需夹紧操作。

利用取得专利的特殊机构,实现了位置调整后不再动的平台。

直动以外的平台也实现了位置调整后不再动,丰富了产品线。

○ 产品线

配备直动的 X 平台 / XY 平台 / Z 升降平台、旋转平台、测角平台 / 二轴测角平台等 6 种 29 个产品。









↑ LS-1251FX

↑ LS-4051FX

↑ LD-1251FX

↑ LD-4051FX





↑ LD−6051FX

☑ 最适合不希望移动的工件

比起总是需要调整位置的工件,最适合相机、传感器等调整位置后就不希望移动的工件。

■ 薄型固定平台

厚度 8mm

保留固定平台的机构不变,实现了与垫块同等的厚度 8mm (仅限 X 平台, XY 平台为 16mm)。


△4个产品线

有 X 平台与 XY 平台, 尺寸有 40mm×40mm 与 60mm×60mm。

固定平台是位置调整后不再动的平台。

位置调整后不再动…是什么意思。

- ・固定平台的平台移动使用六角扳手。
- ·即使捏住平台面摇晃,平台也几乎不动。 不夹紧也不会动。



照片 1 移动前

安装千分表, 使其抵住平台, 能够确认平台 的动作。



照片 2 移动后 用六角扳手移动了平台。 可见千分表的刻度移动了。



照片 3 摇晃也不动 然后捏住平台面用力摇晃, 千分表的刻度仍 然不动。

自动化产品 品微镜用

自动平台

▶ 手动平台 ▶ 固定平台

固定平台









↑ TS-4051FX

↑ TS-4052FX

↑ TD-4051FX







↑ TS-6051FX

↑ TD-6051FX

长 Sales Point

- 无夹紧、位置调整后不再动的平台。
- 利用特殊机构防止背隙。
- 位置调整使用六角扳手。※ 六角扳手不附带。请顾客准备。
- 比起总是需要调整位置的工件,最适合相机、传感器等调整位置后就不希望移动的工件。
- 旋转中心高度不同的 1 轴倾斜平台。
- 可以组合旋转中心高度不同的 1 轴倾斜平台,以同一旋转中心组成 2 轴的倾斜平台。
- 不仅水平安装,垂直・逆向安装皆可。


产	品	编	号	TS-4051FX	TS-4052FX	TS-6051FX	TS-6052FX	TD-4051FX	TD-6051FX	
产		品	名	测角固定平	台 40×40	测角固定平台 60×60		二轴测角固定平台 40×40	二轴测角固定平台 60×60	
移	动	方	向		倾斜 "	1 方向		倾斜 2 方向		
平		台	面	40mm >	40mm×40mm 60mm×60mm			40mm × 40mm	60mm×60mm	
平	台	高	度		20mm				40mm	
旋转	中心(平台上了	面起)	60mm	40mm	60mm	40mm	40	mm	
夹	紧	方	式	无夹紧						
进	给	方	式	进给丝杆 P=0. 7mm						
移		动	量	±3°						
移	动量	/ 旋 钮	1 圏	约 33'25"	约 46'16"	约 33'25"	约 46'16"	上轴 约 46'16"、 下轴 约 33'25"	上轴 约 46'16"、 下轴 约 33'25"	
移	动	导	轨	配研						
承			重	24.5N (2.5kgf)						
质			量	0.0	0. 08kg		7kg	0. 16kg	0. 34kg	
主	更 材 质	/表面	处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底						


※ 根据安装方向不同,承重有限制。详情欢迎咨询。





固定平台 4 手动平台 ◀


产品的外观图














HOURS www.hours-shop.com 161

自动平台

自动化产品

平台用附件

螺丝式平台

高级平台

旋转平台

▶ 手动平台 ▶ 固定平台

固定平台









↑ TS-2551FX ↑ TS-2552FX ↑ TD-2551FX

特 长 Sales Point

- 无夹紧、位置调整后不再动的平台。
- 利用特殊机构防止背隙。
- 位置调整使用六角扳手。※ 六角扳手不附带。请顾客准备。
- 也能支持特殊形状的扳手(选购)代替六角扳手。
- 比起总是需要调整位置的工件,最适合相机、传感器等调整位置后就不希望移动的工件。
- 平台面尺寸 25mm 见方的小型平台, 可构成 6 轴系统。
- 可以组合旋转中心高度不同的 1 轴倾斜平台,以同一旋转中心组成 2 轴的倾斜平台。
- 不仅水平安装,垂直·逆向安装皆可。


产	品	编	号	TS-2551FX	TS-2552FX	TD-2551FX				
产	ı		名	测角固定平台 25×25(R1)	测角固定平台 25×25 (R2)	二轴测角固定平台 25×25				
移	动	方	向	倾斜 :	1 方向	倾斜 2 方向				
平	台	高	度	20	20mm					
旋	转 中	心高	度	60mm	60mm 40mm					
平	i	台	面		25mm×25mm					
夹	紧	方	式	无夹紧						
进	给	方	式	进给丝杆 P=0.5mm						
移	ž	 动	量	±2°						
移	动	导	轨	配研						
承			重	4. 9N (0. 5kgf)						
质			量	0.03kg 0.06kg						
主	要	材	质	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底						

※ 根据安装方向不同,承重有限制。详情欢迎咨询。





固定平台 4 手动平台 ◀

产品的外观图




↑ TS-2551FX









↑ TD-2551FX



自动平台

自动化产品

高级平台

旋转平台