



■ 高级铝合金平台产品清单

页	产品参考照片	种类	产品编号		产品编号		平台面			
			标准型	对称型	标准型	对称型				
224		X 平台	LS-3047-C1	LS-3047-CR1	LS-3047-C8	LS-3047-CR8	30mm×30mm	小		
			LS-3047-S1	LS-3047-SR1	LS-3047-S8	LS-3047-SR8	30mm×30mm			
226		X 平台	LS-4047-C1	LS-4047-CR1	LS-4047-C6	LS-4047-CR6	40mm×40mm		大	
			LS-4047-C8	LS-4047-CR8	LS-4047-S1	LS-4047-SR1	40mm×40mm			
	X 平台	LS-4047-S6	LS-4047-SR6	LS-4047-S8	LS-4047-SR8	40mm×40mm				
		LS-5047-C1	LS-5047-CR1	LS-5047-C6	LS-5047-CR6	50mm×50mm				
228	X 平台	LS-5047-C8	LS-5047-CR8	LS-5047-S1	LS-5047-SR1	50mm×50mm				
		LS-5047-S6	LS-5047-SR6	LS-5047-S8	LS-5047-SR8	50mm×50mm				
	X 平台	LS-6047-C1	LS-6047-CR1	LS-6047-C6	LS-6047-CR6	60mm×60mm				
230		X 平台	LS-6047-C8	LS-6047-CR8	LS-6047-S1	LS-6047-SR1	60mm×60mm			
	LS-6047-S6		LS-6047-SR6	LS-6047-S8	LS-6047-SR8	60mm×60mm				
	X 平台	LS-7047-C1	LS-7047-CR1	LS-7047-C6	LS-7047-CR6	70mm×70mm				
232		X 平台	LS-7047-C8	LS-7047-CR8	LS-7047-S1	LS-7047-SR1	70mm×70mm			
	LS-7047-S6		LS-7047-SR6	LS-7047-S8	LS-7047-SR8	70mm×70mm				
234		XY 平台	LD-3047-C1	LD-3047-CR1	LD-3047-C8	LD-3047-CR8	30mm×30mm	小		
			LD-3047-S1	LD-3047-SR1	LD-3047-S8	LD-3047-SR8	30mm×30mm			
236		XY 平台	LD-4047-C1	LD-4047-CR1	LD-4047-C6	LD-4047-CR6	40mm×40mm		大	
			LD-4047-C8	LD-4047-CR8	LD-4047-S1	LD-4047-SR1	40mm×40mm			
	XY 平台	LD-4047-S6	LD-4047-SR6	LD-4047-S8	LD-4047-SR8	40mm×40mm				
		LD-5047-C1	LD-5047-CR1	LD-5047-C6	LD-5047-CR6	50mm×50mm				
238	XY 平台	LD-5047-C8	LD-5047-CR8	LD-5047-S1	LD-5047-SR1	50mm×50mm				
		LD-5047-S6	LD-5047-SR6	LD-5047-S8	LD-5047-SR8	50mm×50mm				
	XY 平台	LD-6047-C1	LD-6047-CR1	LD-6047-C6	LD-6047-CR6	60mm×60mm				
240		XY 平台	LD-6047-C8	LD-6047-CR8	LD-6047-S1	LD-6047-SR1	60mm×60mm			
	LD-6047-S6		LD-6047-SR6	LD-6047-S8	LD-6047-SR8	60mm×60mm				
	XY 平台	LD-7047-C1	LD-7047-CR1	LD-7047-C6	LD-7047-CR6	70mm×70mm				
242		XY 平台	LD-7047-C8	LD-7047-CR8	LD-7047-S1	LD-7047-SR1	70mm×70mm			
	LD-7047-S6		LD-7047-SR6	LD-7047-S8	LD-7047-SR8	70mm×70mm				
244		Z 平台	LZ-3047-C1	LZ-3047-CR1	LZ-3047-C8	LZ-3047-CR8	30mm×30mm	小		
			LZ-3047-S1	LZ-3047-SR1	LZ-3047-S8	LZ-3047-SR8	30mm×30mm			
246		Z 平台	LZ-4047-C1	LZ-4047-CR1	LZ-4047-C6	LZ-4047-CR6	40mm×40mm		大	
			LZ-4047-C8	LZ-4047-CR8	LZ-4047-S1	LZ-4047-SR1	40mm×40mm			
	Z 平台	LZ-4047-S6	LZ-4047-SR6	LZ-4047-S8	LZ-4047-SR8	40mm×40mm				
		LZ-5047-C1	LZ-5047-CR1	LZ-5047-C6	LZ-5047-CR6	50mm×50mm				
248	Z 平台	LZ-5047-C8	LZ-5047-CR8	LZ-5047-S1	LZ-5047-SR1	50mm×50mm				
		LZ-5047-S6	LZ-5047-SR6	LZ-5047-S8	LZ-5047-SR8	50mm×50mm				
	Z 平台	LZ-6047-C1	LZ-6047-CR1	LZ-6047-C6	LZ-6047-CR6	60mm×60mm				
250		Z 平台	LZ-6047-C8	LZ-6047-CR8	LZ-6047-S1	LZ-6047-SR1	60mm×60mm			
	LZ-6047-S6		LZ-6047-SR6	LZ-6047-S8	LZ-6047-SR8	60mm×60mm				
	Z 平台	LZ-7047-C1	LZ-7047-CR1	LZ-7047-C6	LZ-7047-CR6	70mm×70mm				
252		Z 平台	LZ-7047-C8	LZ-7047-CR8	LZ-7047-S1	LZ-7047-SR1	70mm×70mm			
	LZ-7047-S6		LZ-7047-SR6	LZ-7047-S8	LZ-7047-SR8	70mm×70mm				
254		旋转平台	RS-4012	RS-4012-R	—	—	φ 40mm	大		
			RS-5012	RS-5012-R	—	—	φ 50mm			
			RS-6012	RS-6012-R	RS-6042	RS-6042-R	φ 60mm			
			RS-7012	RS-7012-R	RS-7042	RS-7042-R	φ 70mm			
256		XYZ 平台	LT-3047-S1	LT-3047-SR1	—	—	30mm×30mm		大	
			LT-4047-S1	LT-4047-SR1	—	—	40mm×40mm			
			LT-5047-S1	LT-5047-SR1	—	—	50mm×50mm			
258		XYZ 平台	LT-6047-S1	LT-6047-SR1	—	—	60mm×60mm			
	LT-7047-S1		LT-7047-SR1	—	—	70mm×70mm				
260		XYZ 旋转平台	TR-3047-S1	TR-3047-SR1	—	—	φ 30mm			大
			TR-4047-S1	TR-4047-SR1	—	—	φ 40mm			
			TR-5047-S1	TR-5047-SR1	—	—	φ 50mm			
262		XYZ 旋转平台	TR-6047-S1	TR-6047-SR1	—	—	φ 60mm			
	TR-7047-S1		TR-7047-SR1	—	—	φ 70mm				

◆ HG-VCR 方式

通过本公司独自开发的 V 型槽与交叉滚柱的“HG-VCR 方式”，实现了平台的高精度·高承重·高刚性。

※ 旋转平台除外。

◆ 支持对称布置

为支持左右对称布置的使用方式，还备有操作部与夹紧位置对称的产品（对称型）。

※ 旋转平台除外。

◆ 铝合金制

为减轻重量，本体使用铝合金，兼顾了轻量与高刚性。



产品清单·特长 | 高级平台 ◀ 手动平台 ◀

■高级平台(不锈钢)产品清单

页	产品参考照片	种类	产品编号		产品编号		平台面	
			标准型	对称型	标准型	对称型		
264		X 平台	LS-4042-C1	LS-4042-CR1	LS-4042-C6	LS-4042-CR6	40mm×40mm	小
			LS-4042-C8	LS-4042-CR8	LS-4042-S1	LS-4042-SR1	40mm×40mm	
			LS-4042-S6	LS-4042-SR6	LS-4042-S8	LS-4042-SR8	40mm×40mm	
			LS-4042-S1-2	LS-4042-SR1-2	LS-4042-S6-2	LS-4042-SR6-2	40mm×40mm	
266		X 平台	LS-4042-S8-2	LS-4042-SR8-2	—	—	40mm×40mm	
			LS-5042-C1	LS-5042-CR1	LS-5042-C6	LS-5042-CR6	50mm×50mm	
			LS-5042-C8	LS-5042-CR8	LS-5042-S1	LS-5042-SR1	50mm×50mm	
			LS-5042-S6	LS-5042-SR6	LS-5042-S8	LS-5042-SR8	50mm×50mm	
268		X 平台	LS-5042-S1-2	LS-5042-SR1-2	LS-5042-S6-2	LS-5042-SR6-2	50mm×50mm	
			LS-5042-S8-2	LS-5042-SR8-2	—	—	50mm×50mm	
			LS-6042-C1	LS-6042-CR1	LS-6042-C6	LS-6042-CR6	60mm×60mm	
			LS-6042-C7	LS-6042-CR7	LS-6042-C8	LS-6042-CR8	60mm×60mm	
270		X 平台	LS-6042-S1	LS-6042-SR1	LS-6042-S6	LS-6042-SR6	60mm×60mm	
			LS-6042-S7	—	LS-6042-S8	LS-6042-SR8	60mm×60mm	
			LS-6042-S1-2	LS-6042-SR1-2	LS-6042-S6-2	LS-6042-SR6-2	60mm×60mm	
			LS-6042-S7-2	—	LS-6042-S8-2	LS-6042-SR8-2	60mm×60mm	
272		X 平台	LS-7042-C1	LS-7042-CR1	LS-7042-C6	LS-7042-CR6	70mm×70mm	
			LS-7042-C7	LS-7042-CR7	LS-7042-C8	LS-7042-CR8	70mm×70mm	
			LS-7042-S1	LS-7042-SR1	LS-7042-S6	LS-7042-SR6	70mm×70mm	
			LS-7042-S7	—	LS-7042-S8	LS-7042-SR8	70mm×70mm	
274		X 平台	LS-7042-S1-2	LS-7042-SR1-2	LS-7042-S6-2	LS-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LS-7042-S7-2	—	LS-7042-S8-2	LS-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LS-7042-S1-2	LS-7042-SR1-2	LS-7042-S6-2	LS-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LS-7042-S7-2	—	LS-7042-S8-2	LS-7042-SR8-2	70mm×70mm	
276		X 平台	LD-4042-C1	LD-4042-CR1	LD-4042-C6	LD-4042-CR6	40mm×40mm	小
			LD-4042-C8	LD-4042-CR8	LD-4042-S1	LD-4042-SR1	40mm×40mm	
			LD-4042-S6	LD-4042-SR6	LD-4042-S8	LD-4042-SR8	40mm×40mm	
			LD-4042-S1-2	LD-4042-SR1-2	LD-4042-S6-2	LD-4042-SR6-2	40mm×40mm	
278		X 平台	LD-4042-S8-2	LD-4042-SR8-2	—	—	40mm×40mm	
			LD-5042-C1	LD-5042-CR1	LD-5042-C6	LD-5042-CR6	50mm×50mm	
			LD-5042-C8	LD-5042-CR8	LD-5042-S1	LD-5042-SR1	50mm×50mm	
			LD-5042-S6	LD-5042-SR6	LD-5042-S8	LD-5042-SR8	50mm×50mm	
280		X 平台	LD-5042-S1-2	LD-5042-SR1-2	LD-5042-S6-2	LD-5042-SR6-2	50mm×50mm	
			LD-5042-S8-2	LD-5042-SR8-2	—	—	50mm×50mm	
			LD-6042-C1	LD-6042-CR1	LD-6042-C6	LD-6042-CR6	60mm×60mm	
			LD-6042-C7	LD-6042-CR7	LD-6042-C8	LD-6042-CR8	60mm×60mm	
282		X 平台	LD-6042-S1	LD-6042-SR1	LD-6042-S6	LD-6042-SR6	60mm×60mm	
			LD-6042-S7	—	LD-6042-S8	LD-6042-SR8	60mm×60mm	
			LD-6042-S1-2	LD-6042-SR1-2	LD-6042-S6-2	LD-6042-SR6-2	60mm×60mm	
			LD-6042-S7-2	—	LD-6042-S8-2	LD-6042-SR8-2	60mm×60mm	
284		XY 平台	LD-7042-C1	LD-7042-CR1	LD-7042-C6	LD-7042-CR6	70mm×70mm	
			LD-7042-C7	LD-7042-CR7	LD-7042-C8	LD-7042-CR8	70mm×70mm	
			LD-7042-S1	LD-7042-SR1	LD-7042-S6	LD-7042-SR6	70mm×70mm	
			LD-7042-S7	—	LD-7042-S8	LD-7042-SR8	70mm×70mm	
286		XY 平台	LD-7042-S1-2	LD-7042-SR1-2	LD-7042-S6-2	LD-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LD-7042-S7-2	—	LD-7042-S8-2	LD-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LD-7042-S1-2	LD-7042-SR1-2	LD-7042-S6-2	LD-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LD-7042-S7-2	—	LD-7042-S8-2	LD-7042-SR8-2	70mm×70mm	
288		XY 平台	LZ-4042-C1	LZ-4042-CR1	LZ-4042-C6	LZ-4042-CR6	40mm×40mm	小
			LZ-4042-C8	LZ-4042-CR8	LZ-4042-S1	LZ-4042-SR1	40mm×40mm	
			LZ-4042-S6	LZ-4042-SR6	LZ-4042-S8	LZ-4042-SR8	40mm×40mm	
			LZ-4042-S1-2	LZ-4042-SR1-2	LZ-4042-S6-2	LZ-4042-SR6-2	40mm×40mm	
290		Z 平台	LZ-4042-S8-2	LZ-4042-SR8-2	—	—	40mm×40mm	
			LZ-5042-C1	LZ-5042-CR1	LZ-5042-C6	LZ-5042-CR6	50mm×50mm	
			LZ-5042-C8	LZ-5042-CR8	LZ-5042-S1	LZ-5042-SR1	50mm×50mm	
			LZ-5042-S6	LZ-5042-SR6	LZ-5042-S8	LZ-5042-SR8	50mm×50mm	
292		Z 平台	LZ-5042-S1-2	LZ-5042-SR1-2	LZ-5042-S6-2	LZ-5042-SR6-2	50mm×50mm	
			LZ-5042-S8-2	LZ-5042-SR8-2	—	—	50mm×50mm	
			LZ-6042-C1	LZ-6042-CR1	LZ-6042-C6	LZ-6042-CR6	60mm×60mm	
			LZ-6042-C7	LZ-6042-CR7	LZ-6042-C8	LZ-6042-CR8	60mm×60mm	
294		Z 平台	LZ-6042-S1	LZ-6042-SR1	LZ-6042-S6	LZ-6042-SR6	60mm×60mm	
			LZ-6042-S7	—	LZ-6042-S8	LZ-6042-SR8	60mm×60mm	
			LZ-6042-S1-2	LZ-6042-SR1-2	LZ-6042-S6-2	LZ-6042-SR6-2	60mm×60mm	
			LZ-6042-S7-2	—	LZ-6042-S8-2	LZ-6042-SR8-2	60mm×60mm	
296		Z 平台	LZ-7042-C1	LZ-7042-CR1	LZ-7042-C6	LZ-7042-CR6	70mm×70mm	
			LZ-7042-C7	LZ-7042-CR7	LZ-7042-C8	LZ-7042-CR8	70mm×70mm	
			LZ-7042-S1	LZ-7042-SR1	LZ-7042-S6	LZ-7042-SR6	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7	—	LZ-7042-S8	LZ-7042-SR8	70mm×70mm	
298		Z 平台	LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
300		Z 平台	LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
302		Z 平台	LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
304		Z 平台	LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
306		Z 平台	LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
308		Z 平台	LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
310		Z 平台	LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
312		Z 平台	LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
314		Z 平台	LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
316		Z 平台	LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
318		Z 平台	LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	

高级铝合金 X 平台 30×30




下载




2DCAD


3DCAD




↑ LS-3047-C1




↑ LS-3047-S1




↑ LS-3047-C8



↑ LS-3047-S8



↑ LS-3047-CR1



↑ LS-3047-SR1



↑ LS-3047-CR8



↑ LS-3047-SR8

特 长 Sales Point


- 采用 HG-VCR 方式，主材质为铝合金，兼顾高刚性、轻量性的平台。
- 有标准型、对称型，可左右对称构成。
- 进给方式有标准千分尺、细牙螺纹千分尺。
- 可广泛用于相机、传感器、工件等的精密定位用途。

产 品 编 号 (标 准 型)	LS-3047-C1		LS-3047-S1		LS-3047-C8		LS-3047-S8	
产 品 编 号 (对 称 型)	LS-3047-CR1		LS-3047-SR1		LS-3047-CR8		LS-3047-SR8	
产 品 名	高级铝合金 X 平台 30×30							
移 动 方 向	X 轴 1 方向							
平 台 面	30mm×30mm							
夹 紧 方 式	板夹							
操 作 部 安 装 位 置	中心		侧面		中心		侧面	
进 给 方 式	CMH-6.5RA (标准千分尺)				MHT3-6.5FP (细牙螺纹千分尺)			
移 动 量	±3mm							
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm				0.1mm			
分 度 值	千分尺式 0.01mm				千分尺式 0.002mm			
灵 敏 度	0.003mm				0.001mm			
移 动 导 轨	HG-VCR (V 型槽与交叉滚柱)							
移 动 精 度	真直度 (水平·垂直) 0.002mm 横摆 20sec、俯仰 30sec							
力 矩 刚 性	横摆刚性 1.00sec/N·cm、俯仰刚性 1.00sec/N·cm、翻滚刚性 1.00sec/N·cm							
平 行 度	0.030mm							
运 动 的 平 行 度	0.010mm							
承 重	19.6N (2kgf)							
质 量	0.06kg							
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底							




高级平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图




LS-3047-C1



LS-3047-S1



LS-3047-C8



LS-3047-S8

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V8

微型平台

螺丝式平台

齿条齿轮
平台

高级平台

细型平台、
交叉滚柱Z升降平台、
Z平台

旋转平台

倾斜平台

倾斜旋转
平台

XYZ平台

XYZ平台

高级铝合金 X 平台 40×40


HG-VCR
方式

下载




2DCAD

3DCAD




↑ LS-4047-C1



↑ LS-4047-S1




↑ LS-4047-S6



↑ LS-4047-CR1



↑ LS-4047-SR1



↑ LS-4047-S8

特 长

Sales Point


- 采用 HG-VCR 方式，主材质为铝合金，兼顾高刚性、轻量性的平台。
- 有标准型、对称型，可左右对称构成。
- 进给方式有进给丝杆、标准千分尺、细牙螺纹千分尺。
- 可广泛用于相机、传感器、工件等的精密定位用途。

产 品 编 号 (标 准 型)	LS-4047-C1	LS-4047-S1	LS-4047-C6	LS-4047-S6	LS-4047-C8	LS-4047-S8
产 品 编 号 (对 称 型)	LS-4047-CR1	LS-4047-SR1	LS-4047-CR6	LS-4047-SR6	LS-4047-CR8	LS-4047-SR8
产 品 名	高级铝合金 X 平台 40×40					
移 动 方 向	X 轴 1 方向					
平 台 面	40mm×40mm					
夹 紧 方 式	板夹					
操 作 部 安 装 位 置	中心	侧面	中心	侧面	中心	侧面
进 给 方 式	CMH-13RM (标准千分尺)		进给丝杆 P=0.5mm		MHS4-6.5FP (细牙螺纹千分尺)	
移 动 量	±6.5mm				±3mm	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm				0.1mm	
分 度 值	千分尺式 0.01mm		—		千分尺式 0.002mm	
灵 敏 度	0.003mm		0.01mm		0.001mm	
移 动 导 轨	HG-VCR (V 型槽与交叉滚柱)					
移 动 精 度	真直度 (水平·垂直) 0.002mm 横摆 20sec、俯仰 30sec					
力 矩 刚 性	横摆刚性 0.20sec/N·cm、俯仰刚性 0.50sec/N·cm、翻滚刚性 0.50sec/N·cm					
平 行 度	0.030mm					
运 动 的 平 行 度	0.010mm					
承 重	39.2N (4kgf)					
质 量	0.13kg					
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底					




高级平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图




↑ LS-4047-C1




↑ LS-4047-S1




↑ LS-4047-C6



↑ LS-4047-S6



↑ LS-4047-C8



↑ LS-4047-S8

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

平台
薄型
V8

微型平台

螺丝式平台

平台
齿条
齿轮

高级平台

平台
细型
立柱、Z
升降
平台、旋转
平台倾斜
平台平台
倾斜
旋转Y
Z
平台X
Y
Z
平台

高级铝合金 X 平台 50×50




下载



2DCAD

3DCAD




LS-5047-C1




LS-5047-S1



LS-5047-S6



LS-5047-CR1



LS-5047-SR1



LS-5047-S8

特 长 Sales Point


- 采用 HG-VCR 方式，主材质为铝合金，兼顾高刚性、轻量性的平台。
- 有标准型、对称型，可左右对称构成。
- 进给方式有进给丝杆、标准千分尺、细牙螺纹千分尺。
- 可广泛用于相机、传感器、工件等的精密定位用途。

产 品 编 号 (标 准 型)	LS-5047-C1	LS-5047-S1	LS-5047-C6	LS-5047-S6	LS-5047-C8	LS-5047-S8
产 品 编 号 (对 称 型)	LS-5047-CR1	LS-5047-SR1	LS-5047-CR6	LS-5047-SR6	LS-5047-CR8	LS-5047-SR8
产 品 名	高级铝合金 X 平台 50×50					
移 动 方 向	X 轴 1 方向					
平 台 面	50mm×50mm					
夹 紧 方 式	板夹					
操 作 部 安 装 位 置	中心	侧面	中心	侧面	中心	侧面
进 给 方 式	CMH-13RM (标准千分尺)		进给丝杆 P=0.5mm		MHS4-6.5FP (细牙螺纹千分尺)	
移 动 量	±6.5mm				±3mm	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm				0.1mm	
分 度 值	千分尺式 0.01mm		—		千分尺式 0.002mm	
灵 敏 度	0.003mm		0.01mm		0.001mm	
移 动 导 轨	HG-VCR (V 型槽与交叉滚柱)					
移 动 精 度	真直度 (水平·垂直) 0.002mm 横摆 20sec、俯仰 30sec					
力 矩 刚 性	横摆刚性 0.10sec/N·cm、俯仰刚性 0.30sec/N·cm、翻滚刚性 0.30sec/N·cm					
平 行 度	0.030mm					
运 动 的 平 行 度	0.010mm					
承 重	49N (5kgf)					
质 量	0.19kg					
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底					




高级平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图




↑ LS-5047-C1




↑ LS-5047-C6




↑ LS-5047-C8



↑ LS-5047-S1



↑ LS-5047-S6



↑ LS-5047-S8

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V8

微型平台

螺丝式平台

齿条齿轮
平台

高级平台

细型平台、
交叉滚柱、

Z升降平台、

旋转平台

倾斜平台

倾斜旋转
平台

XYZ平台

XYZ平台

高级铝合金 X 平台 60×60


HG-VCR
方式

下载



2DCAD

3DCAD




↑ LS-6047-C1



↑ LS-6047-S1




↑ LS-6047-S6



↑ LS-6047-CR1



↑ LS-6047-SR1



↑ LS-6047-S8

特 长

Sales Point


- 采用 HG-VCR 方式，主材质为铝合金，兼顾高刚性、轻量性的平台。
- 有标准型、对称型，可左右对称构成。
- 进给方式有进给丝杆、标准千分尺、细牙螺纹千分尺。
- 可广泛用于相机、传感器、工件等的精密定位用途。

产 品 编 号 (标 准 型)	LS-6047-C1	LS-6047-S1	LS-6047-C6	LS-6047-S6	LS-6047-C8	LS-6047-S8
产 品 编 号 (对 称 型)	LS-6047-CR1	LS-6047-SR1	LS-6047-CR6	LS-6047-SR6	LS-6047-CR8	LS-6047-SR8
产 品 名	高级铝合金 X 平台 60×60					
移 动 方 向	X 轴 1 方向					
平 台 面	60mm×60mm					
夹 紧 方 式	板夹					
操 作 部 安 装 位 置	中心	侧面	中心	侧面	中心	侧面
进 给 方 式	CMH-13RM (标准千分尺)		进给丝杆 P=0.5mm		MHS4-6.5FP (细牙螺纹千分尺)	
移 动 量	±6.5mm				±3mm	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm				0.1mm	
分 度 值	千分尺式 0.01mm		—		千分尺式 0.002mm	
灵 敏 度	0.003mm		0.01mm		0.001mm	
移 动 导 轨	HG-VCR (V 型槽与交叉滚柱)					
移 动 精 度	真直度 (水平·垂直) 0.002mm 横摆 20sec、俯仰 30sec					
力 矩 刚 性	横摆刚性 0.05sec/N·cm、俯仰刚性 0.20sec/N·cm、翻滚刚性 0.20sec/N·cm					
平 行 度	0.030mm					
运 动 的 平 行 度	0.010mm					
承 重	58.8N (6kgf)					
质 量	0.24kg					
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底					




高级平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图




↑ LS-6047-C1




↑ LS-6047-S1




↑ LS-6047-C6



↑ LS-6047-S6



↑ LS-6047-C8



↑ LS-6047-S8

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V 8

微型平台

螺丝式平台

齿条齿
轮

高级平台

细型平台、
交叉滚柱、

Z 升降平台、

旋转平台

倾斜平台

倾斜旋转
平台

Y Z 平台

X Y Z 平台

高级铝合金 X 平台 70×70




HG-VCR
方 式

下载




2DCAD


3DCAD




↑ LS-7047-C1




↑ LS-7047-S1




↑ LS-7047-S6



↑ LS-7047-CR1



↑ LS-7047-SR1




↑ LS-7047-S8

特 长

Sales Point


- 采用 HG-VCR 方式，主材质为铝合金，兼顾高刚性、轻量性的平台。
- 有标准型、对称型，可左右对称构成。
- 进给方式有进给丝杆、标准千分尺、细牙螺纹千分尺。
- 可广泛用于相机、传感器、工件等的精密定位用途。

产 品 编 号 (标 准 型)	LS-7047-C1	LS-7047-S1	LS-7047-C6	LS-7047-S6	LS-7047-C8	LS-7047-S8
产 品 编 号 (对 称 型)	LS-7047-CR1	LS-7047-SR1	LS-7047-CR6	LS-7047-SR6	LS-7047-CR8	LS-7047-SR8
产 品 名	高级铝合金 X 平台 70×70					
移 动 方 向	X 轴 1 方向					
平 台 面	70mm×70mm					
夹 紧 方 式	板夹					
操 作 部 安 装 位 置	中心	侧面	中心	侧面	中心	侧面
进 给 方 式	CMH-13RM (标准千分尺)		进给丝杆 P=0. 5mm		MHS4-6. 5FP (细牙螺纹千分尺)	
移 动 量	± 6. 5mm				± 3mm	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0. 5mm				0. 1mm	
分 度 值	千分尺式 0. 01mm		—		千分尺式 0. 002mm	
灵 敏 度	0. 003mm		0. 01mm		0. 001mm	
移 动 导 轨	HG-VCR (V 型槽与交叉滚柱)					
移 动 精 度	真直度 (水平·垂直) 0. 002mm 横摆 20sec、俯仰 30sec					
力 矩 刚 性	横摆刚性 0. 03sec/N·cm、俯仰刚性 0. 10sec/N·cm、翻滚刚性 0. 10sec/N·cm					
平 行 度	0. 030mm					
运 动 的 平 行 度	0. 010mm					
承 重	78. 4N (8kgf)					
质 量	0. 30kg					
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底					




高级平台 ◀ 手动平台 ◀


产品的外观图




↑ LS-7047-C1




↑ LS-7047-S1




↑ LS-7047-C6



↑ LS-7047-S6



↑ LS-7047-C8



↑ LS-7047-S8

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V型

微型平台

螺丝式平台

齿条齿
轮平台

高级平台

细型平台、
交叉滚柱Z升降平台、
旋转平台

倾斜平台

倾斜旋转
平台

XYZ平台

XYZ平台

XYZ平台